


**Produktmerkmale**

Wellenausführung	Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]	6

Einsatzbereich

Ausführung	für Drehgeber mit 58 mm Synchroflansch und 6 mm Vollwelle
------------	---

Genauigkeit / Abweichungen


Genauigkeit	± 0,01 % FSO
Wiederholgenauigkeit	± 0,001 % FSO

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-20...80
Lagertemperatur [°C]	-40...80
Lagerfeuchte [%]	5...95; (nicht kondensierend)

Seilzugmechanik für Drehgeber

DRAW WIRE 15000

Zulassungen / Prüfungen			
Schockfestigkeit	IEC628-2-27		50 g / 20 ms
Vibrationsfestigkeit	IEC68-2-6		20 g / 20..200 Hz
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	3824,8	
Abmessungen	[mm]	115 x 180,7 x 115	
Kopfflansch-Durchmesser	[mm]	58	
Werkstoffe	Gehäuse: Aluminium eloxiert; Messseil: Edelstahl polyamid-beschichtet		
Wellenausführung	Vollwelle		
Wellendurchmesser	[mm]	6	
Max. Messlänge	[mm]	15000	
Seiltrommelumfang	[mm]	315	
Seildurchmesser	[mm]	1	
Seilanschluss	20,2; (Ringöse)		
Seileigenschaften	Max. Seilgeschwindigkeit	[m /s]	2
	Max. Seilbeschleunigung	[g]	3
	Max. Auszugskraft	[N]	25
	Min. Einzugskraft	[N]	8
Befestigungsflansch	Synchroflansch		
Zubehör			
Lieferumfang	Befestigungsschrauben: 2 x M4		
	Zylinderschrauben: 4 x M4		
	Unterlegscheiben		
	Synchroflansch		
	Kupplung für Drehgeber		
Bemerkungen			
Verpackungseinheit	1 Stück		
Diagramme und Kurven			
			
Montagehinweis			