

## Verbindungskabel

VDOG F030MSS0005A03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



## Elektrische Daten

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

|              |     |
|--------------|-----|
| Schutzklasse | III |
|--------------|-----|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 67 |
|-----------|-------|

## Mechanische Daten

|            |     |
|------------|-----|
| Werkstoffe | TPU |
|------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Werkstoff Griffkörper | TPU |
|-----------------------|-----|

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |
|--------------------------|---------------------|

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt





## Verbindungskabel

VDOGF030MSS0005A03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

#### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

