



|                  |            |                                                                         |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Korrekturfaktor  |            | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
| Hysterese        | [% von Sr] | 1...15                                                                  |
| Schaltpunktdrift | [% von Sr] | -10...10                                                                |

# IG5403



## Induktiver Sensor

IG-3008-ANKG

### Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...80 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

### Zulassungen / Prüfungen

|      |         |              |
|------|---------|--------------|
| EMV  |         | EN 60947-5-2 |
| MTTF | [Jahre] | 1754         |

### Mechanische Daten

|                    |      |                        |
|--------------------|------|------------------------|
| Gewicht            | [g]  | 125,8                  |
| Gehäuse            |      | Gewindebauform         |
| Einbauart          |      | nicht bündig einbaubar |
| Abmessungen        | [mm] | M18 x 1 / L = 80       |
| Gewindebezeichnung |      | M18 x 1                |
| Werkstoffe         |      | PBT                    |

### Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
|---------|---------------|---------------|

### Zubehör

|              |  |                        |
|--------------|--|------------------------|
| Lieferumfang |  | Befestigungsmuttern: 2 |
|--------------|--|------------------------|


### Bemerkungen

|                    |  |         |
|--------------------|--|---------|
| Verpackungseinheit |  | 1 Stück |
|--------------------|--|---------|

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss



BN =           Adernfarben :  
BU =           braun  
BK =           blau  
                schwarz