




Kapazitiver Sensor

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Schaltabstand [mm]		7
Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen [mm]		Ø 34
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]		10...36 DC
Stromaufnahme [mA]		1; (24 V)
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]		2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]		250
Schaltfrequenz DC [Hz]		40
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja


KA5009



Kapazitiver Sensor

KA-3007-BPKG/0,07M/AMP S01

Erfassungsbereich		
Schaltabstand	[mm]	7
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-15...70
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
Mechanische Daten		
Gehäuse		Zylindrisch
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	Ø 34
Werkstoffe		PBT
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Anschluss		



Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau