


# KT5311



## Kapazitiver Leuchttaster

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m



Produktmerkmale	
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	Ø 32 / L = 31
Einsatzbereich	
Arbeitsprinzip	dynamisch
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	12...30 DC
Stromaufnahme [mA]	30
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	500
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Kurzschlusschutz	ja
Überlastfest	ja
Dauer Ausgangssignal [ms]	300
Reaktionszeiten	
Reaktionszeit [ms]	35
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...85
Schutzart	IP 65; IP 67; IP 69K; (frontseitig)


# KT5311



## Kapazitiver Leuchttaster

KTMDF-EGRBPKG/US/0,3m

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	IEC 61000-4	
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	76,5
Abmessungen	[mm]	Ø 32 / L = 31
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, rot
	Funktion	1 x LED, grün ansteuerbar
Zubehör		
Lieferumfang	Befestigungsmuttern: 1	
	Dichtring: 1	
Zubehör optional	Symbolscheibe	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Anschluss		



Steckverbindung: 1 x M12