




Zylindersensor für Zugstangenzyylinder

MKZ3000-BPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: MK5115 + E11799

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Aktive Fläche



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 10
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	300
Schaltfrequenz DC [Hz]	5000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Ansprechempfindlichkeit [mT]	3
Überfahrgeschwindigkeit [m/s]	< 5

Genauigkeit / Abweichungen

Hysterese [mm]	1
----------------	---



Zylindersensor für Zugstangenzyylinder

MKZ3000-BPKG

Reproduzierbarkeit	[mm]	0,1
--------------------	------	-----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...75
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2
-----	--------------

Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
------------------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Aktive Fläche	mittig
---------------	--------

Zylinderbauform	Zugstangenzyylinder
-----------------	---------------------

Abmessungen	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
-------------	------	------------------

Werkstoffe	Gehäuse: Kunststoff; Montageadapter: Aluminium
------------	--

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz