


Externe Beleuchtung

Dome Light 80 WH IR/ US



- 1 LED-Segment
- 2 Taste Segment
- 3 Taste Colour
- 4 LED Betriebszustand



Produktmerkmale

Lichtart	Weißlicht; Infrarotlicht
----------	--------------------------

Einsatzbereich

Leuchtfeld [mm]	80 x 80
Bauform	Dom
Betriebsart	Normale Lichtleistung (Dauerbetrieb möglich); Hohe Lichtleistung (gepulst)

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	Betriebsart "Dauerbetrieb": 420; Betriebsart "Hohe Lichtleistung": 1750
Schutzklasse	III; (PELV)
Lichtart	Weißlicht; Infrarotlicht

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der analogen Eingänge: 1
------------------------------	---

Eingänge

Trigger	24 V PNP/NPN; extern
Anzahl der digitalen Eingänge	2



Externe Beleuchtung

Dome Light 80 WH IR/ US

Anzahl der analogen Eingänge	1
------------------------------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-10...40
Lagertemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1; (DIN EN 62471)
-----------------------------	--------------------------------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	547,25
Abmessungen	[mm]	193 x 136 x 75
Werkstoffe		Gehäuse: Aluminium schwarz eloxiert; Abdeckung: ABS
Anzugsdrehmoment	[Nm]	0,5...1,5

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"	1 x LED, rot
	LED-Segment	1 x LED, weiß

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Parametrierung

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1:	Betriebsart "Hohe Lichtleistung"
2:	Farbe 2
3:	GND
4:	LED-Segment 1
5:	LED-Segment 2
6:	LED-Segment 3
7:	LED-Segment 4
8:	Tasten sperren



Externe Beleuchtung

Dome Light 80 WH IR/ US

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: M12; Codierung: A



1:	U+
2:	Triggereingang NPN
3:	GND
4:	Triggereingang PNP
5:	Dimmer