


Einweglichtschränke Empfänger

OSE-FBOA/T

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- 1 Potentiometer Timer
 2 Potentiometer Empfindlichkeit Empfänger in oberer Optik

Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Einweglichtschränke

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 20...250 AC/DC

Schutzklasse II

Ausgänge

Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (parametrierbar)

Max. Spannungsabfall [V] 10,5

Max. Spannungsabfall [V] 10,5

Mindestlaststrom [mA] 15

Max. Reststrom [mA] 5

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC 250; (350 (...50 °C))

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC 250; (350 (...50 °C))

Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Schaltfrequenz AC [Hz] 25

Schaltfrequenz DC [Hz] 40



Einweglichtschranke Empfänger

OSE-FBOA/T

Kurzschlussschutz	nein
Überlastfest	nein
Zeitfunktion [s]	0,01...5

Erfassungsbereich

Sender / Empfänger	Empfänger
Reichweite [m]	< 20
Reich-/Tastweite einstellbar	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	80 x 28 x 95
Werkstoffe	PPO modifiziert
Optikwerkstoff	Glas

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungswinkel
	Schraubendreher

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 7...13 mm

Anschluss

