


Infrarot-Tempersensor

OWS-3520-BPKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: TW7001 + E35065

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale

Gehäuse	Zylindrisch
---------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schutzklasse		II
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400
Schaltfrequenz DC	[Hz]	1000
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Erfassungsbereich

Erfassungsbereich Hysterese	[%]	1...15
-----------------------------	-----	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
---------------------	------	----------



Infrarot-Temperatursensor

OWS-3520-BPKG

Schutzart	IP 65
-----------	-------

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse	Zylindrisch
Abmessungen [mm]	Ø 58 / L = 150
Werkstoffe	Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Optikwerkstoff	Glas

Anzeigen / Bedienelemente


Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x 7/8"



Anschluss

