




Drucksensor mit Display

PN-025-REN14-MFRKG/US/ IV



- 1 alphanumerische Anzeige 4-stellig rot / grün
- 2 LEDs Anzeigeeinheit / Schaltzustand
- 3 Programmieraste
- 4 Gehäuseoberteil drehbar 345°



Produktmerkmale			
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1		
Messbereich	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi	-0,1...2,5 MPa
Prozessanschluss	Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde		
Einsatzbereich			
Besondere Eigenschaft	Vergoldete Kontakte		
Messelement	keramisch-kapazitive Druckmesszelle		
Applikation	für den industriellen Einsatz		
Medien	Flüssige und gasförmige Medien		
Mediumtemperatur [°C]	-25...80		
Min. Berstdruck	350 bar	5075 psi	35 MPa
Druckfestigkeit	150 bar	2175 psi	15 MPa
Vakuumfestigkeit [mbar]	-1000		
Druckart	Relativdruck; Vakuum		
MAWP bei Applikationen gemäß CRN	70 bar	1015 psi	7 MPa
Elektrische Daten			
Betriebsspannung [V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV)		
Stromaufnahme [mA]	< 35		
Min. Isolationswiderstand [MΩ]	100; (500 V DC)		



Drucksensor mit Display

PN-025-REN14-MFRKG/US/ /V

Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	0,3
Watchdog integriert	ja

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	2
Ausgangssignal	Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung	PNP/NPN
Anzahl der digitalen Ausgänge	2
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	250
Schaltfrequenz DC [Hz]	< 500
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Strom [mA]	4...20; (skalierbar 1:5)
Max. Bürde [Ω]	500
Analogausgang Spannung [V]	0...10; (skalierbar 1:5)
Min. Lastwiderstand [Ω]	2000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Mess-/Einstellbereich

Messbereich	-1...25 bar	-14,5...362,5 psi	-0,1...2,5 MPa
Analogstartpunkt	-1...20 bar	-14,5...290 psi	-0,1...2 MPa
Analogendpunkt	4...25 bar	58...362,5 psi	0,4...2,5 MPa

Factory setting / CMPT = 2

Schaltpunkt SP	-0,85...25 bar	-12...362,5 psi	-0,085...2,5 MPa
Rückschaltpunkt rP	-0,95...24,9 bar	-13,5...361 psi	-0,095...2,49 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP	0,15 bar	1,5 psi	0,015 MPa
In Schritten von	0,05 bar	0,5 psi	0,005 MPa

Status_B High Resolution / CMPT = 3

Schaltpunkt SP	-0,84...25 bar	-12,2...362,6 psi	-0,084...2,5 MPa
Rückschaltpunkt rP	-0,95...24,9 bar	-13,7...361,1 psi	-0,095...2,49 MPa
Min. Abstand zwischen SP und rP	0,11 bar	1,5 psi	0,011 MPa
In Schritten von	0,01 bar	0,1 psi	0,001 MPa

Genauigkeit / Abweichungen

Schaltpunktgenauigkeit	< ± 0,4; (Turn down 1:1)
------------------------	--------------------------



Drucksensor mit Display

PN-025-REN14-MFRKG/US/ IV

[% der Spanne]								
Wiederholgenauigkeit		< ± 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K; Turn down 1:1)						
[% der Spanne]								
Kennlinienabweichung		< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung); LS = Grenzpunkteinstellung)						
[% der Spanne]								
Hysteresabweichung		< ± 0,1; (Turn down 1:1)						
[% der Spanne]								
Langzeitstabilität	[% der Spanne]	< ± 0,05; (Turn down 1:1; pro 6 Monate)						
Temperaturkoeffizient Nullpunkt		< ± 0,2; (-0...80 °C)						
[% der Spanne / 10 K]								
Temperaturkoeffizient Spanne		< ± 0,2; (-0...80 °C)						
[% der Spanne / 10 K]								
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung		Schaltpunktgenauigkeit, Kennlinienabweichung unter DNVGL: < ± 1%						
Reaktionszeiten								
Ansprechzeit	[ms]	< 1,5						
Einstellbare Verzögerungszeit dS, dr	[s]	0...50						
Dämpfung Prozesswert dAP	[s]	0...4						
Dämpfung Analogausgang dAA	[s]	0...4						
Max. Anstiegszeit Analogausgang	[ms]	3						
Software / Programmierung								
Parametriermöglichkeiten		Hysteres / Fenster; Schließer / Öffner; Schalt-/Rückschaltverzögerung; Dämpfung; Anzeigeeinheit; Strom-/Spannungsausgang						
Schnittstellen								
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link						
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)						
IO-Link Revision		1.1						
SDCI-Norm		IEC 61131-9						
SIO-Mode		ja						
Benötigte Masterportklasse		A; (wenn PIN 2 nicht verbunden: B)						
Unterstützte DeviceIDs		<table><tr><td>Betriebsart</td><td>DeviceID</td></tr><tr><td>Factory setting / CMPT = 2</td><td>472</td></tr><tr><td>Status_B High Resolution / CMPT = 3</td><td>988</td></tr></table>	Betriebsart	DeviceID	Factory setting / CMPT = 2	472	Status_B High Resolution / CMPT = 3	988
Betriebsart	DeviceID							
Factory setting / CMPT = 2	472							
Status_B High Resolution / CMPT = 3	988							
Hinweis		Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"						
Factory setting / CMPT = 2								
Profile		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis						
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,3						
IO-Link-Auflösung Druck	[bar]	0,01						
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)		<table><tr><td>Funktion</td><td>Bitlänge</td></tr><tr><td>Druck</td><td>14</td></tr><tr><td>Binäre Schaltinformationen</td><td>2</td></tr></table>	Funktion	Bitlänge	Druck	14	Binäre Schaltinformationen	2
Funktion	Bitlänge							
Druck	14							
Binäre Schaltinformationen	2							



Drucksensor mit Display

PN-025-REN14-MFRKG/US/ IV

IO-Link Funktionen (azyklisch)		Anwendungsspezifische Markierung	
Status_B High Resolution / CMPT = 3			
Profile		Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	3	
IO-Link-Auflösung Druck	[bar]	0,01	
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)	Funktion	Bitlänge	
	Druck	16	
	Gerätestatus	4	
	Binäre Schaltinformationen	2	
IO-Link Funktionen (azyklisch)		Anwendungsspezifische Markierung	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80	
Lagertemperatur	[°C]	-40...100	
Schutzart		IP 65; IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-3		
Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-27		50 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN EN 60068-2-6		20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Jahre]	138	
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL		J012
Druckgeräterichtlinie		Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	223,5	
Werkstoffe		1.4404 (Edelstahl / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4404 (Edelstahl / 316L); Al2O3 (96 %; Keramik); FKM	
Min. Druckzyklen		100 Millionen	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	> 50; (Abhängig von Schmierung, Dichtung und Druckbelastung)	
Prozessanschluss		Gewindeanschluss 1/4" NPT Innengewinde	
Drosselelement vorhanden		nein (nachrüstbar)	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige	Anzeigeeinheit	3 x LED, grün (bar, psi, MPa)	
	Schaltzustand	2 x LED, gelb	
	Messwerte	alphanumerische Anzeige, rot / grün 4-stellig	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	



Drucksensor mit Display


PN-025-REN14-MFRKG/US/ IV

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet



Anschluss



OUT1	Schaltausgang IO-Link
OUT2	Schaltausgang Analogausgang
	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß