


PS317A



Hydrostatische Pegelsonde

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D



Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1				
Messbereich	0...1 bar	0...1000 mbar	0...14,5 psi	0...401,5 inH2O	0...100 kPa

Einsatzbereich

Applikation	für den industriellen Einsatz		
Medien	Flüssige Medien		
Mediumtemperatur [°C]	-10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C)		
Min. Berstdruck	6 bar	87 psi	600 kPa
Druckfestigkeit	5 bar	72,5 psi	500 kPa
Druckart	Relativdruck		

Elektrische Daten

Schaltverstärker	Anschluss an eigensichere Speisetrenner (Ex ia)			
Betriebsspannung [V]	10...30 DC			
Schutzklasse	III			
Verpolungsschutz	ja			
Messprinzip	hydrostatisch			

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---------------------------------

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Analogsignal
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Strom [mA]	4...20
Max. Bürde [Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA)
Kurzschlusschutz	ja

Mess-/Einstellbereich

Messbereich	0...1 bar	0...1000 mbar	0...14,5 psi	0...401,5 inH2O	0...100 kPa
-------------	-----------	---------------	--------------	-----------------	-------------

Genauigkeit / Abweichungen

Wiederholgenauigkeit [% der Spanne]	< 0,1; (bei Temperaturschwankungen < 10 K)
Kennlinienabweichung [% der Spanne]	< 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. Linearitäts-, Nullpunkt- und Spannenfehler (Grenzpunkteinstellung); BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteeinstellung))
Linearitätsabweichung	< 0,2 (BFSL)



Hydrostatische Pegelsonde

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D

	[% der Spanne]	
Langzeitstabilität	[% der Spanne]	< 0,2; (pro Jahr)
Temperaturkoeffizient Nullpunkt	[% der Spanne / 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Temperaturkoeffizient Spanne	[% der Spanne / 10 K]	< ± 0,2; (0...50 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...60
Hinweis zur Umgebungstemperatur		T6: -10...60 °C
		T5: -10...80 °C
		T4: -10...85 °C
		1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C
		1 D, 1/2 D, 2 D (650 mW): -10...70 °C
		1 D, 1/2 D, 2 D (550 mW): -10...85 °C
Lagertemperatur	[°C]	-10...60
Schutzart		IP 68
Zulassungen / Prüfungen		
Zulassung		BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X
ATEX Gerätekenzeichnung		Ex I M1 Ex ia I Ma
		Ex II 1 G Ex ia IIA T4/T5/T6 Ga
		Ex II 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb
		Ex II 2 G Ex ia IIC T4/T5/T6 Gb
		Ex II 1D Ex ia IIIC T120°C Da
MTTF	[Jahre]	969
Druckgeräterichtlinie		Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1431,8
Werkstoffe		1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück




Hydrostatische Pegelsonde

SUBMERSIBLE 1BAR 15M FEP CABLE 1G/1D

Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, FEP, Ø 7,5 mm

Anschluss



- 1: Schirm (am Gehäuse aufgelegt)
Adernfarben :
BN = braun
GN = grün