


RN7012



Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RMK0013-C24/E



Produktmerkmale		
Auflösung		8192 Schritte; 13 Bit
Kommunikationsschnittstelle		CAN
Wellenausführung		Vollwelle
Wellendurchmesser [mm]		10
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Absolut
Umdrehungstyp		Singleturn
Elektrische Daten		
Betriebsspannung [V]		10...30 DC
Stromaufnahme [mA]		100; ((10 V DC); 60 (24 V DC))
Verpolungsschutz		ja
Ausgänge		
Codeart		binär
Mess-/Einstellbereich		
Auflösung		8192 Schritte; 13 Bit
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten		CAN-Parameter; Skalierung; Preset; Baudrate; Drehrichtung; Node ID
Adressierung		Adresswahlschalter; 0...126



Absoluter Singleturn-Drehgeber mit Vollwelle

RMK0013-C24/E

Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	CAN	
Werkseinstellungen	Baudrate: 125 kBit/s	
	Node-ID: 32	
CAN		
Protokoll	CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0	
Werkseinstellungen	Baudrate: 125 kBit/s	
	Node-ID: 32	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	98
Schutzart	IP 65; (Gehäuseseitig: IP 65; Wellenseitig: IP 64)	
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit		100 g (6 ms)
Vibrationsfestigkeit		10 g (10...1000 Hz)
MTTF	[Jahre]	13
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	555
Abmessungen	[mm]	Ø 58 / L = 99
Werkstoffe	Aluminium	
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	12000
Wellenausführung	Vollwelle	
Wellendurchmesser	[mm]	10
Wellenwerkstoff	1.4104 (Stahl)	
Max. Wellenbelastung axial am Wellenende	[N]	40
Max. Wellenbelastung radial am Wellenende	[N]	110
Befestigungsflansch	Klemmflansch	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Preoperational Mode	LED, grün blinkt
	Operational Mode	LED, grün
	Fehlermeldung	LED, rot blinkt
Elektrischer Anschluss		
Klemmleiste im Anschlussraum:		