


Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ABA/10M/PH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde
------------------	--------------------

Einsatzbereich

Applikation	Hochtemperaturbereich
Medien	Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur [°C]	-25...80
Druckfestigkeit [bar]	30

Flüssige Medien

Applikation	Hochtemperaturbereich
Mediumtemperatur [°C]	-25...80

Gasförmige Medien

Mediumtemperatur [°C]	-25...80
-----------------------	----------

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik	VS 0200
---------------------------------	---------

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich [cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	3...60

Gasförmige Medien

Einstellbereich [cm/s]	200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	200...800

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Flüssige Medien

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Gasförmige Medien


Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------



Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ABA/10M/PH

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gehäuse	Gewindebauform
Werkstoffe	1.4305 (Edelstahl / 303)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4305 (Edelstahl / 303)
Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde
Zubehör	
Lieferumfang	Dichtungen: 2 x AMF 30
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück
Elektrischer Anschluss	
Kabel: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm²	
Anschluss	



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau