




Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 24VDC/230VAC

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SN0150
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.




Einsatzbereich		
Applikation	Strömungsüberwachung; Abfallverzögerung im Einschaltmoment	
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	< 230 AC / 24 DC
Stromaufnahme	[mA]	60
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	3
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	0...40
Anzahl Kanäle		1
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	Relais	
Kontaktbelastbarkeit	4 A, 250 V AC	
Schaltfunktion	Relais ist bei Strömung und während laufendem Timer angezogen	
Strömungsüberwachung		
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich	Potentiometer	
Bereichswahl flüssig / gasförmig	Schiebeschalter	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Schutzart	IP 40	
Schutzart Klemmen	IP 20	



Auswerteeinheit für Strömungssensoren

VS0200/ 24VDC/230VAC

Mechanische Daten		
Gehäuse	Klemmschienengehäuse	
Abmessungen	[mm]	75 x 55 x 110
Werkstoffe	Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		
Anschlussklemmen: 16 x ...2,5 mm²		
Anschluss		



- 1: Relais Strömungsüberwachung
Adernfarben :
- BN = braun
BU = blau
BK = schwarz
WH = weiß
GY = grau