


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SI1100 + E40114

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

**Produktmerkmale**

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge: 1

Prozessanschluss

G 1/2 Außengewinde

Einsatzbereich

Medien

Aggressive Medien

Mediumtemperatur [°C]

-25...80

Druckfestigkeit [bar]

30

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

20...36 DC

Stromaufnahme [mA]

< 45

Verpolungsschutz

ja

Bereitschaftsverzögerungszeit [s]

< 20

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge: 1

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge

1

Ausgangssignal

Schaltsignal

Elektrische Ausführung

PNP



Strömungswächter

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja

Mess-/Einstellbereich

Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Software / Programmierung

Schaltpunktabgleich		Potentiometer
---------------------	--	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		3.7235 (Titan)
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Zubehör

Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30 Schraubendreher
--------------	--	---

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Strömungswächter

SCR12ABTFPKG/US-100-IPF

Anschluss

