




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SI5001 + E40101
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1	
Prozessanschluss	M12 x 1	
Einsatzbereich		
Medien	Flüssige Medien	
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	30
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	20...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 45
Verpolungsschutz		ja
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	< 20
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1	
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge	1	
Ausgangssignal	Schaltsignal	
Elektrische Ausführung	NPN	



Strömungswächter

SCM12ABAFNKG/PH

Anzahl der digitalen Ausgänge		1
Ausgangsfunktion		Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	400
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Mess-/Einstellbereich		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Potentiometer
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	M12 x 1
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4305 (Edelstahl / 303)
Prozessanschluss		M12 x 1
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	11 x LED
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30 Schraubendreher
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

ST1610





Strömungswächter

SCM12ABAFNKG/PH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Anschluss



BN =
BU =
BK =

Adernfarben :
braun
blau
schwarz