
AC1411

Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i Gateway 1Master PB



1 Sub-D

Application		
Application		passerelle PROFIBUS
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Consommation	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Consommation max. via AS-i	[mA]	500; (en cas d'alimentation externe: 10 mA)
Nombre de maîtres AS-i		1
Isolation galvanique		oui
Sorties		
Plage de tension DC	[V]	selon TBTP
Interfaces		
Interface de communication		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP		
Taux de transmission		10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur		RJ45
Protocole		Modbus TCP
Type d'utilisation		programmation
Ethernet - TCP/IP		
Taux de transmission		10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur		RJ45

AC1411

Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i Gateway 1Master PB

Protocole			TCP/IP
Type d'utilisation			programmation
Ethernet - UDP/IP			
Taux de transmission			10 MBaud; 100 MBaud
Type de connecteur			RJ45
Protocole			UDP/IP
Type d'utilisation			programmation
PROFIBUS			
Standard de transmission			EN 50170
Taux de transmission			12 MBaud
Protocole			Profibus DP
Type d'utilisation			transmission de données
Version			DPV0; DPV1
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]		0...60
Température de stockage	[°C]		-20...70
Indice de protection			IP 20
Tests / homologations			
MTTF	[Années]		45
Classification AS-i			
Version AS-i			3.0
Profil maître AS-i			M4
Certificat AS-i			97302
Données mécaniques			
Poids	[g]		715
Boîtier			montage sur rail
Matières			aluminium protégé par pulvérisation; tôle d'acier galvanisé; PC
Afficheurs / éléments de service			
Indication		Fonction	1 x LED, rouge / vert
			afficheur LCD entièrement graphique
Accessoires			
Fourniture			Bornes de raccordement
Accessoires en option			licence: "CODESYS V3", E71400
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces

AC1411

Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

AS-i Gateway 1Master PB

Raccordement électrique

bornes: ...2,5 mm²

Raccordement

