



Boîtier de contrôle pour le contrôle de glissement / synchronisme

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DS2503
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

1

Affichage OLED

2

boutons de programmation

3

LED



Caractéristiques du produit

Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	78 x 45 x 124,7

Application

Application	contrôle d'impulsions avec microprocesseur pour la surveillance de glissement/synchronisme et fréquence
-------------	---

Données électriques

Tension nominale AC [V]	110...240
Tension nominale DC [V]	27
Tolérance tension nominale [%]	< 10
Tolérance tension nominale 2 [%]	20...10
Fréquence nominale AC [Hz]	50...60
Puissance absorbée [W]	3
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V]	8,2

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 2
-------------------------------	------------------------------

Sorties

Nombre des sorties relais	2
Pouvoir de coupure	6 A (250 V AC); B300, R300

Etendue de mesure / plage de réglage

Plage de réglage Hz [Hz]	0,1...1000
--------------------------	------------



Boîtier de contrôle pour le contrôle de glissement / synchronisme

MONITOR/FS-1N/110-240VAC/DC

Plage de réglage [Imp/min] 1...60000

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...60
Température de stockage [°C]	-40...85
Humidité relative de l'air max. [%]	80; (40 °C: 50 %)
Indice de protection	IP 50
Protection bornes	IP 20

Tests / homologations

CEM	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

Données mécaniques

Poids [g]	386
Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	78 x 45 x 124,7
Matières	plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication		Affichage OLED, 128 x 64 pixels luminescent
	état de commutation	LED, vert

Remarques

Remarques	catégorie de surtension II; degré de pollution 2
-----------	--

Raccordement électrique

bornes à chambres jumelées: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	DC Tension d'alimentation (L-)
2	DC Tension d'alimentation (L+)
3	alimentation en courant Sorties transistor (L+)
4	sortie défaut 1
5	8.2 V DC Alimentation des capteurs 1 (L-)
6	8.2 V DC Alimentation des capteurs 1 (L+)
7	AC Tension d'alimentation (L)
8	AC Tension d'alimentation (N)
9	non utilisé
10	sortie défaut 2
11	8.2 V DC Alimentation des capteurs 2 (L-)
12	8.2 V DC Alimentation des capteurs 2 (L+)
13	relais 1 contact commun
14	relais 1 contact NO
15	relais 1 contact NF
16	Sortie transistor 1 pnp
17	reset 1 pnp
18	reset 2 pnp
19	relais 2 contact commun
20	relais 2 contact NO
21	relais 2 contact NF
22	non utilisé
23	non utilisé
24	Sortie transistor 2 pnp