
DV1003

Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68



CE

Application		
Application		signalisation des états de la machine
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	21,6...26,4 DC
Tension nominale DC	[V]	24; (selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	1200
Température de couleur	[K]	4000
Flux lumineux	[lm]	rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2
Remarque sur le flux lumineux	[lm]	les informations concernant le flux lumineux se réfèrent à un mètre de bande de LED
Durée de vie typique	[h]	30000
Entrées		
Technologie des entrées TOR		24 V PNP
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...45
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000
Indice de protection		IP 68
Degré de pollution		2
Tests / homologations		
Homologation		IEC 61471; IEC 62031
Données mécaniques		
Poids	[g]	90,1
Dimensions	[mm]	750 x 14,2 x 4,5
Matières		TPU

DV1003

Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68

Afficheurs / éléments de service

Indication	signalisation des états de la machine	LED, multicolore RGB
	éclairage d’installations	LED, blanc


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m

Connecteur: M12; codage: A



1	+ rouge
2	+ vert
3	GND
4	+ blanc
5	+ bleu

Diagrammes et courbes

