


# E3R101



## Câble de connexion

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M



### Données électriques

|                         |        |                   |
|-------------------------|--------|-------------------|
| Tension d'alimentation  | [V]    | < 50 AC / < 60 DC |
| Classe de protection    |        | III               |
| Amortissement           | [dB/m] | 1,6               |
| Résistance interne (Ri) | [Ω]    | 50; ( ± 3 %)      |

### Conditions d'utilisation

|                                   |      |          |
|-----------------------------------|------|----------|
| Température ambiante              | [°C] | -10...60 |
| Température ambiante en mouvement | [°C] | -10...60 |
| Indice de protection              |      | IP 54    |

### Données mécaniques

|                           |      |                                                         |
|---------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| Poids                     | [g]  | 88,307                                                  |
| Rayon de courbure minimum | [mm] | 16,5; (simple; 15 x 3,3 mm min. 10 x diamètre du câble) |
| Matières                  |      | boîtier : PBT GF20                                      |

### Remarques

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

### Raccordement électrique - caméra 2D/3D

Connecteur: 1 x HFM-Dual, droit

### Raccordement électrique

Câble: 1 m, noir, Ø 3,3 mm

### Raccordement électrique - unité de traitement vidéo

Connecteur: 2 x HFM-Single, droit