


Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM NG/DialogDisplay



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...32 DC
Puissance absorbée	[W]	7,2

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---

Entrées

Nombre des entrées TOR		1
Nombre des entrées analogiques		1
Entrée analogique (courant)	[mA]	0...20
Entrée analogique (tension)	[V]	0...32

Sorties

Nombre des sorties TOR	1
------------------------	---

Logiciel / programmation

Fonctionnement API selon CEI 61131-3	oui
--------------------------------------	-----

Interfaces

Nombre des interfaces CAN	4
Nombre des interfaces Ethernet	1
Nombre des interfaces USB	2



Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM NG/DialogDisplay

Données mécaniques		
Poids	[g]	1747,4
Type de montage		encastré ou en surface
Dimensions	[mm]	145 x 225 x 80
Afficheurs / éléments de service		
Indication		7" affichage couleur
Éléments de service	9	touches de fonction rétroéclairées programmables
	1	codeur avec bouton-poussoir
Résolution de l'affichage		800 x 480
Type d'afficheur		affichage couleur
Taille de l'afficheur		7"
Rétroéclairage de l'afficheur		LED
Mémoires de données		
Horloge temps réel		oui
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12		