


Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM NG/Opt-Bonding



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...32 DC
------------------------	-----	------------

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 1; Nombre des entrées analogiques: 1; Nombre des sorties TOR: 1
-------------------------------	---

Entrées

Nombre des entrées TOR		1
Nombre des entrées analogiques		1
Entrée analogique (courant)	[mA]	0...20
Entrée analogique (tension)	[V]	0...32

Sorties

Nombre des sorties TOR	1
------------------------	---

Logiciel / programmation

Fonctionnement API selon CEI 61131-3	oui
--------------------------------------	-----

Interfaces

Nombre des interfaces CAN	4
Nombre des interfaces Ethernet	1
Nombre des interfaces USB	2

Données mécaniques

Poids	[g]	1679
-------	-----	------



Afficheur graphique programmable pour la commande d'engins mobiles

R360/PDM NG/Opt-Bonding

Type de montage	encastré ou en surface	
Dimensions [mm]	145 x 225 x 80	
Afficheurs / éléments de service		
Indication		7" affichage couleur
Éléments de service	9	touches de fonction rétroéclairées programmables
	1	codeur avec bouton-poussoir
Résolution de l'affichage	800 x 480	
Type d'afficheur	affichage couleur	
Taille de l'afficheur	7"	
Rétroéclairage de l'afficheur	LED	
Mémoires de données		
Horloge temps réel	oui	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12		