DF3100

Module d'alimentation pour le potentiel de terre

Supply Module GND/1x 10mm2



1 étiquette
2 borne push-in 24 V DC

Application		
Version		module d'alimentation GND (1 x 10 mm²)
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC
Tension nominale DC	[V]	24
Classe de protection		III
Courant de charge max.	[A]	40
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Température de stockage	[°C]	-40...70
Indice de protection		IP 20; (face frontale)
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-6-3	émission
	EN 61000-6-2	immunité aux parasites
Données mécaniques		
Poids	[g]	48,6
Type de montage		Montage sur rail DIN
Notice de montage		Modules interconnectables
Dimensions	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

DF3100

Module d'alimentation pour le potentiel de terre

Supply Module GND/1x 10mm2

Raccordement électrique

bornes push-in:

Raccordement