


# E12674



## Équerre de montage

VALVE BRACKET 20-40MM



### Application

Version

pour les interfaces mécaniques sur les actionneurs pneumatiques VDI / VDE 3845

### Données mécaniques

Poids

[g]

471,5

Distance entre les trous pour l'équerre de fixation

80 x 30 / 130 x 30 mm

Hauteur de l'arbre pour servomoteur de vanne

20 / 30 / 40 mm

Approprié pour des diamètres [mm] de l'arbre

> 38

Matières

équerre de montage: inox (1.4404 / 316L); Adaptateur pour arbre: aluminium

# E12674



## Équerre de montage

VALVE BRACKET 20-40MM

Accessoires	
Fourniture	vis à six pans creux: 1 x M6 x 60, inox
	vis à six pans creux: 8 x M5 x 8, inox
	écrous hexagonaux: 8 x M5, inox
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces