


Câble avec prise mâle

ASTGH050MSA0003H02



Application

Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Application	bus CAN

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...85
Température de stockage [°C]	-40...80
Indice de protection	IP 68

Données mécaniques

Poids [g]	235,8								
Dimensions [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5								
Matières	PUR								
Matière du corps	PUR								
Matière écrou moleté	laiton, nickelé								
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui								
Aptitude pour des câbles en mouvement	<table> <tr> <td>rayon de courbure en cas de pose flexible</td><td>min. 10 x diamètre du câble</td></tr> <tr> <td>Rayon de courbure en cas de pose fixe</td><td>min. 5 x diamètre du câble</td></tr> <tr> <td>vitesse de passage</td><td>max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>cycles de courbure</td><td>> 1 Mio.</td></tr> </table>	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²	cycles de courbure	> 1 Mio.
rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble								
Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble								
vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²								
cycles de courbure	> 1 Mio.								

E12284



Câble avec prise mâle

ASTGH050MSA0003H02

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 3 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 6,8 mm, blindé; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BU = bleu
RD = rouge
WH = blanc
screen = blindage