


E1003A



Prise à câbler

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G



Application

Application : raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] : -20...80

Indice de protection : IP 65

Tests / homologations

Homologation : BVS 05 ATEX E106

Marquage ATEX :  II 1G Ex ia IIC T6 Ga

 II 1D Ex ia IIIB T85°C Da

 II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Données mécaniques

Poids [g] : 41,2

Dimensions [mm] : 43 x 25 x 36

Matières : PBT

Matière du corps : PBT

Matière écrou moleté : PA

Remarques

Remarques : Ta selon le tableau "Somme des puissances des circuits de courant" dans la notice d'utilisation correspondante (partie relative à la sécurité ATEX)
Plusieurs circuits de sécurité intrinsèque peuvent être raccordés aux connecteurs femelles.

La somme des tensions d'un ou plusieurs circuits de sécurité intrinsèque ne doit pas dépasser la valeur suivante :

Utotal max. = 60 V (valeur de crête)

Unité d'emballage : 1 pièces

E1003A



Prise à câbler

SDOAJ040PLNFKPG/1D/1G

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, coudé; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: PA



Raccordement

