



## Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-E4/F1X1/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

# No scale drawing available

## Application

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Principe de fonctionnement | Barrage photoélectrique |
|----------------------------|-------------------------|

## Zone de détection

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBF |
|--------------------------------------------------------|-----|

## OBF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 200 |
|---------------------------------|-----|

## Conditions d'utilisation

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Température ambiante [°C] | -40...70 |
|---------------------------|----------|

## Données mécaniques

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Type tête de détection                  | droit     |
| Longueur totale [mm]                    | 2000      |
| Rayon de courbure minimum [mm]          | 30        |
| Matière des fibres optiques             | PMMA      |
| Matière de la tête des fibres optiques  | aluminium |
| Matière de la gaine des fibres optiques | PE        |

## Accessoires

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Accessoires en option | Cutter pour fibres optiques:, E20600 |
|-----------------------|--------------------------------------|

## Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|