


E1002A



Prise à câbler

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G



Application

Application : raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] : -20...80
Indice de protection : IP 65

Tests / homologations

Homologation : BVS 05 ATEX E106
Marquage ATEX : Ex II 1G Ex ia IIC T6 Ga
 Ex II 1D Ex ia IIIB T85°C Da
 Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da

Données mécaniques

Poids [g] : 35,7
Dimensions [mm] : 25 x 25 x 56
Matières : PA
Matière du corps : PA
Matière écrou moleté : PA

Remarques

Remarques : Ta selon le tableau "Somme des puissances des circuits de courant" dans la notice d'utilisation correspondante (partie relative à la sécurité ATEX)
Plusieurs circuits de sécurité intrinsèque peuvent être raccordés aux connecteurs femelles.
La somme des tensions d'un ou plusieurs circuits de sécurité intrinsèque ne doit pas dépasser la valeur suivante :
Utotal max. = 60 V (valeur de crête)

Unité d'emballage : 1 pièces

E1002A



Prise à câbler

SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M18, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

