


## Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-R5



## Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

## Zone de détection

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OBf; ODF; OMF |
|--------------------------------------------------------|---------------|

## OBf

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 150 |
|---------------------------------|-----|

## ODF

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Portée des fibres optiques [mm] | 1 |
|---------------------------------|---|

## OMF

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Portée des fibres optiques [mm] | 175 |
|---------------------------------|-----|

## Conditions d'utilisation

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Température ambiante [°C] | -58...315 |
|---------------------------|-----------|

## Données mécaniques

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Poids [g]                             | 126   |
| Type tête de détection                | coudé |
| Diamètre de la tête de détection [mm] | 5     |
| Longueur totale [mm]                  | 900   |
| Rayon de courbure minimum [mm]        | 19    |
| Disposition des fibres                | ⓪     |

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-50-V-V-R5

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matière des fibres optiques             | verre                 |
| Matière de la tête des fibres optiques  | inox (1.4305/303)     |
| Matière de la gaine des fibres optiques | inox (1.4305/303)     |
| <b>Accessoires</b>                      |                       |
| Fourniture                              | écrous de fixation: 2 |
|                                         | rondelles-ressort: 2  |
| <b>Remarques</b>                        |                       |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces              |