


E10261



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0010E03



Application		
Caractéristique spécifique	Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (40° C)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Homologation UL	Ta	< 75 °C
	Numéro de fichier UL	E191684
Données mécaniques		
Poids	[g]	383,5
Dimensions	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Matières		TPU noir
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

E10261



Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0010E03

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, jaune, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x 1/2", coudé; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc