


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

**Application**

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	96
---------------------------------	----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	96
---------------------------------	----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Poids [g]	0,063
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M4
Longueur de la tête de détection [mm]	15
Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	10

E20073



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-M4/2M

Disposition des fibres	
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M4
	disques dentés: 4
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces