


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,5M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

270

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

36

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

36

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Poids [g]

72,5

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de détection [mm]

35

E20086



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,5M

Longueur totale [mm]	1500
Rayon de courbure minimum [mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	⓪
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------