
# E20183

## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-M6/S

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




| | | |
|---|---|---|
| **Application** | | |
| Principe de fonctionnement | | Système réflexion directe |
| **Zone de détection** | | |
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | | OKF; OUF |
| OKF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 40 |
| OUF | | |
| Portée des fibres optiques | [mm] | 40 |
| **Conditions d'utilisation** | | |
| Température ambiante | [°C] | -40...290 |
| **Données mécaniques** | | |
| Type tête de détection | | droit |
| Filetage tête de détection | | M6 |
| Longueur de la tête de détection | [mm] | 35 |
| Longueur totale | [mm] | 600 |
| Rayon de courbure minimum | [mm] | 20 |
| Matières | | Adaptateur: ABS |

# E20183

## Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-M6/S

| | |
|---|---|
| Matière des fibres optiques | verre |
| Matière de la tête des fibres optiques | inox 1.4571 (316Ti) |
| Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium |
| **Remarques** | |
| Unité d'emballage | 1 pièces |