


# E11738



## Câble avec prise femelle

ADOGK120MSS0015H12



| Application                |      |                 |
|----------------------------|------|-----------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans halogène   |
| Données électriques        |      |                 |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 63 AC/DC      |
| Conditions d'utilisation   |      |                 |
| Température ambiante       | [°C] | -25...80        |
| Indice de protection       |      | IP 67           |
| Données mécaniques         |      |                 |
| Poids                      | [g]  | 2027            |
| Dimensions                 | [mm] | 26 x 26 x 85    |
| Matières                   |      | PUR noir        |
| Matière du corps           |      | PUR             |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé |
| Couple de serrage          | [Nm] | 2               |
| Remarques                  |      |                 |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces        |



## Câble avec prise femelle


ADOGK120MSS0015H12

### Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| GN = | vert  |
| GY = | gris  |
| PK = | rose  |
| RD = | rouge |
| WH = | blanc |
| YE = | jaune |