




Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/1,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OKF; OUF
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	108
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	108
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudé
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur de la tête de détection	[mm]	10
Longueur totale	[mm]	1500
Rayon de courbure minimum	[mm]	10
Matières		Adaptateur: PPE

E20235



Fibres optiques système barrage

FE-00-P-A-R3/1,5M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	E20104
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces