
E20295

Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-E3/2,5M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	70
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	3
Longueur totale	[mm]	2500
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium

E20295

Fibres optiques système barrage

FE-30-P-A-E3/2,5M

Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces