


# E12456



## Câble avec prise femelle

ADOAH080VAS0003G08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.  
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



### Application

Caractéristique spécifique câble blindé

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Classe de protection III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Indice de protection IP 67

### Données mécaniques

Poids [g] 440

Dimensions [mm] 26,5 x 15 x 38,5

Matières PVC; PUR

Matière du corps PUR

Matière écrou moleté inox

### Remarques

Unité d'emballage 1 pièces

# E12456



## Câble avec prise femelle

ADOAH080VAS0003G08

### Raccordement électrique

Câble: 3 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm)

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR, noir; Verrouillage: inox; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



### Raccordement



Couleurs selon DIN 47100

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune
screen =	blindage