
E20314

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-R8/2m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OIF
OIF		
Portée des fibres optiques	[mm]	56
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...80
Données mécaniques		
Type tête de détection		coudé
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	30
Matières		Adaptateur: PA
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques		PVC

E20314

Fibres optiques système réflexion directe

FT-30-P-A-R8/2m

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces