




Embase femelle

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	21,7
Filetage		M16
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

E12048



Embase femelle

EDOGH050MSS0,15E05 (M16)

Raccordement électrique


Câble: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc