




Fibres optiques système barrage

FE-00-A-V-E1/1M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application	
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	50
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	50
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS



Fibres optiques système barrage

FE-00-A-V-E1/1M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	E20103
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces