


Fibres optiques système barrage

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

200

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...70

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M3

Longueur de la tête de
détection [mm]

20

Longueur totale [mm]

600

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matière des fibres optiques

PMMA

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

E20607



Fibres optiques système barrage

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Matière de la gaine des fibres optiques	PE
---	----

Accessoires

Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600
-----------------------	--------------------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------