


# E43230



## Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE G3/4 L150



### CRN

Application	
Version	pour capteurs de niveau LR
Température du fluide [°C]	-20...200
Tenue en pression [bar]	16
Résistance à la dépression [mbar]	-1000
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	16
Données mécaniques	
Poids [g]	135
Matières	Tube coaxial: inox (1.4301/304); Joint d'étanchéité: NBR fibre renforcée; pièce de centrage: PPS fibre renforcée; Collier de fixation: inox 1.4310 (301)
Raccordement capteurs	G 3/4
Raccord process	G 3/4
Longueur L [mm]	150
Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 1
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces