


Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Petit rayon de courbure

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Portée des fibres optiques [mm]	60
---------------------------------	----

OBF

Portée des fibres optiques [mm]	70
---------------------------------	----

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]	620
---------------------------------	-----

OO50

Portée des fibres optiques [mm]	300
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Données mécaniques

Poids [g]	45,5
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M4

E20645



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	9
Disposition des fibres	●
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	2 x 16 x 0,25
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M4
	disques dentés: 2
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------