




Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M



1 lentille en verre

Application		
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique	
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OB50; OBF; OCF; OO50	
OB50		
Portée des fibres optiques	[mm]	1200
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	2000
OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	4000
OO50		
Portée des fibres optiques	[mm]	3800
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	54,5
Type tête de détection	droit	
Filetage tête de détection	M6	

**Fibres optiques système barrage**

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	30
Disposition des fibres	●
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	1
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 4
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------