
E20979

Fibres optiques système réflexion directe

FT-50-V-V-E2,3

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Principe de fonctionnement		Système réflexion directe
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type		OBF
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	8
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-58...315
Données mécaniques		
Type tête de détection		droit
Diamètre de la tête de détection	[mm]	8
Longueur totale	[mm]	900
Rayon de courbure minimum	[mm]	19
Disposition des fibres		◐
Matière des fibres optiques		verre
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces