


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/1M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF; OOF

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

8

OOF

Portée des fibres optiques

[mm]

24

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

8

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids

[g]

41

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

1

Longueur de la tête de
détection

[mm]

5



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-V-E1/1M

Longueur totale [mm]	1000
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	①
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC

Accessoires

Fourniture	Bride de fixation:, E20107
------------	----------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------