
# E80379

## Tag RFID

**ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit**




| | | |
|---|---|---|
| **Données électriques** | | |
| Fréquence de fonctionnement | [MHz] | 13,56 |
| Taille mémoire | [bit] | 896 |
| Type de mémoire | | EEPROM |
| Type de puce | | ICODE SLIX |
| Nombre de blocs | | 28 |
| Taille des blocs | [Byte] | 4 |
| Unique Identification Number (UID) | [Byte] | 8 |
| Norme RFID | | ISO 15693 |
| Cycles de lecture max. | | illimité |
| Cycles d'écriture max. | | 100000 |
| **Tests / homologations** | | |
| Homologation radio | | ISO 15693 |
| **Données mécaniques** | | |
| Poids | [g] | 900 |
| Type de montage | | montage sur matières non métalliques; (Auto-adhésif) |
| Dimensions | [mm] | 50 x 80 x 0,1 |
| Matières | | PP; colle: HL2 |
| **Remarques** | | |
| Unité d'emballage | | 500 pièces |

# E80379

## Tag RFID

**ID-TAG/Label 80X50/03 - 896 bit**

## Données supplémentaires

**portée de lecture en cas de montage sur matières non métalliques (mm)**

| | |
|---|---|
| ANT410 / DTI410 | 22 |
| ANT411 / DTI411 | 35 |
| ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
| ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
| ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
| ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
| ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
| ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
| ANT600 / DTI600 | 250 |