

Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3/2m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques [mm]

80

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Longueur totale

[mm]

2000

Rayon de courbure minimum

[mm]

30

Matières

Adaptateur: PA

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

Matière de la gaine des fibres
optiques

aluminium

E20220



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-R3/2m

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces