


Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques

[mm]

50

OBF

Portée des fibres optiques

[mm]

56

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

540

OO50

Portée des fibres optiques

[mm]

120

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...60

Données mécaniques

Poids

[g]

35

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M4



Fibres optiques système barrage

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Longueur de la tête de détection [mm]	15
Longueur totale [mm]	2000
Rayon de courbure minimum [mm]	3
Disposition des fibres	
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	0,5
Diamètre des fibres [mm]	217 x 0,06
Diamètre extérieur [mm]	1
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PE

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M4
	disques dentés: 4
	Adaptateur: OBF
	Adaptateur: OOF
Accessoires en option	Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------