


Câble de connexion

VDOAH040MSP0010H04STGH040MSP



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Température ambiante en mouvement [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids [g]	686,5								
Matières	boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM								
Matière écrou moleté	laiton, nickelé								
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui								
Aptitude pour des câbles en mouvement	<table> <tr> <td>rayon de courbure en cas de pose flexible</td><td>min. 10 x diamètre du câble</td></tr> <tr> <td>vitesse de passage</td><td>max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²</td></tr> <tr> <td>cycles de courbure</td><td>> 5 Mio.</td></tr> <tr> <td>sollicitation de torsion</td><td>± 180 °/m</td></tr> </table>	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²	cycles de courbure	> 5 Mio.	sollicitation de torsion	± 180 °/m
rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble								
vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s ²								
cycles de courbure	> 5 Mio.								
sollicitation de torsion	± 180 °/m								

Câble de connexion

VDOAH040MSP0010H04STGH040MSP

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

